

САВТИТЕ ВР 35ММ РА

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Similar to illustration

Заглушки используются для надежного блокирования неиспользуемых кабельных проходок в уплотняющих элементах.

Основные данные для заказа

Версия	Blind plug, Cavtite (система ввода кабелей), Полиамид, красный, Высота: 35 mm, Ширина: 35 mm, Глубина: 35 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Заказ №	2652480000
Тип	САВТИТЕ ВР 35ММ РА
GTIN (EAN)	4050118662580
Кол.	10 Штука

САВТИТЕ ВР 35ММ РА

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	35 mm	Глубина (дюймов)	1.378 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	35 mm	Ширина (в дюймах)	1.378 inch
Длина	35 mm	Длина (в дюймах)	1.378 inch
Диаметр	35 mm	Масса нетто	12.3 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общая информация

Наружный диаметр кабеля, макс.	35 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	35 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Галогены	Нет
Вид защиты	IP66	Основной материал	Полиамид

Классификации

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		