


**G-2L-1000/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

**Изображение изделия**



2-контактные фазовые распределительные шины вилочного типа используются для распределения потенциалов между другими компонентами распределительного шкафа, такими как автоматы защиты цепи, автоматы защиты цепи остаточного тока и другие установочные устройства.

**Основные данные для заказа**

Версия	Фазовая токоведущая шина (клеммы), 63, Количество полюсов: 56, Изолированный: Да, 10
Заказ №	<a href="#">2658150000</a>
Тип	G-2L-1000/10
GTIN (EAN)	4050118672374
Кол.	25 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2025-06-01T00:00:00+02:00

## G-2L-1000/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	9.3 mm	Глубина (дюймов)	0.3661 inch
Высота	28.5 mm	Высота (в дюймах)	1.122 inch
Ширина	1016 mm	Ширина (в дюймах)	39.9999 inch
Масса нетто	57.73 g		

### Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность Нет  
 исполнение

### Общие сведения

Количество полюсов 56

### Размеры

Шаг в мм (P) 17.80 mm

### Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm<sup>2</sup> Номинальное напряжение 400 V  
 Номинальный ток 63 A

### Характеристики материала


Цветовой код серый

### Классификации

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

**Изображения**

**Чертеж**



## Аксессуары

### Вводные клеммы



Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

### Основные данные для заказа

Тип	FIT 25 GN	Версия
Заказ №	<a href="#">2659050000</a>	Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
Кол.	10 ST	
Тип	FIT 25 SN	Версия
Заказ №	<a href="#">2659060000</a>	Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
Кол.	30 ST	
Тип	FIT 50 GN	Версия
Заказ №	<a href="#">2659070000</a>	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
Кол.	3 ST	
Тип	FIT 50 GN/F	Версия
Заказ №	<a href="#">2659090000</a>	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
Кол.	3 ST	
Тип	FIT 50 SN	Версия
Заказ №	<a href="#">2659080000</a>	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
Кол.	3 ST	
Тип	FIT 50 SN/F	Версия
Заказ №	<a href="#">2659100000</a>	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
Кол.	3 ST	

### Концевые колпачки и крышки



Колпачковые заглушки и крышки обеспечивают требуемое расстояние утечки в системе даже после раскроя шин под нужную длину или в случае свободностоящих контактов и гарантируют безопасность пальцев в соответствии с DIN EN 50274.

## G-2L-1000/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	PROTECTION COVER G+S /5	Версия
Заказ №	<a href="#">2659040000</a>	Крышка клеммы, желтый, Высота: 18.3 mm, Ширина: 8.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118671490	Глубина: 18 mm
Кол.	10 ST	
Тип	END CAP G+S 2L/10	Версия
Заказ №	<a href="#">2658980000</a>	Крышка клеммы, серый, Высота: 9.3 mm, Ширина: 8.2 mm,
GTIN (EAN)	4050118671544	Глубина: 14.5 mm
Кол.	10 ST	