


G-2L+9-1000/10



2-контактные фазовые распределительные шины  
вилочного типа используются для распределения  
потенциалов между другими компонентами распре-  
делительного шкафа, такими как автоматы защиты цепи,  
автоматы защиты цепи остаточного тока и другие уста-  
новочные устройства.

Основные данные для заказа

|                 |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия          | Фазовая токоведущая шина (клеммы), 63, Ко-<br>личество полюсов: 46, Изолированный: Да, 10 |
| Заказ №         | <a href="#">2658170000</a>                                                                |
| Тип             | G-2L+9-1000/10                                                                            |
| GTIN (EAN)      | 4050118672350                                                                             |
| Кол.            | 25 Штука                                                                                  |
| Статус поставки | Снято с производства                                                                      |
| Доступно до     | 2025-06-01T00:00:00+02:00                                                                 |

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

|             |         |                   |              |
|-------------|---------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 9.3 mm  | Глубина (дюймов)  | 0.3661 inch  |
| Высота      | 28.5 mm | Высота (в дюймах) | 1.122 inch   |
| Ширина      | 1016 mm | Ширина (в дюймах) | 39.9999 inch |
| Масса нетто | 65.52 g |                   |              |

### Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность Нет  
исполнение

### Общие сведения

Количество полюсов 46

### Размеры

Шаг в мм (P) 17.80 mm

### Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm<sup>2</sup> Номинальное напряжение 400 V  
Номинальный ток 63 A

### Характеристики материала



Цветовой код серый

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000215    | ETIM 9.0    | EC000215    |
| ETIM 10.0   | EC000215    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |             |             |

## Изображения

## Чертеж



**G-2L+9-1000/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Вводные клеммы



Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип        | FIT 25 GN                  | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">2659050000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671483              |                                                         |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                         |
| Тип        | FIT 25 SN                  | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">2659060000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671476              |                                                         |
| Кол.       | 30 ST                      |                                                         |
| Тип        | FIT 50 GN                  | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">2659070000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671469              |                                                         |
| Кол.       | 3 ST                       |                                                         |
| Тип        | FIT 50 GN/F                | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">2659090000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671445              |                                                         |
| Кол.       | 3 ST                       |                                                         |
| Тип        | FIT 50 SN                  | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">2659080000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671452              |                                                         |
| Кол.       | 3 ST                       |                                                         |
| Тип        | FIT 50 SN/F                | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">2659100000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671438              |                                                         |
| Кол.       | 3 ST                       |                                                         |

### Концевые колпачки и крышки



Колпачковые заглушки и крышки обеспечивают требуемое расстояние утечки в системе даже после раскроя шин под нужную длину или в случае свободностоящих контактов и гарантируют безопасность пальцев в соответствии с DIN EN 50274.

**G-2L+9-1000/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип        | PROTECTION COVER G+S /5    | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">2659040000</a> | Крышка клеммы, желтый, Высота: 18.3 mm, Ширина: 8.1 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118671490              | Глубина: 18 mm                                          |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                         |
| Тип        | END CAP G+S 2L/10          | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">2658980000</a> | Крышка клеммы, серый, Высота: 9.3 mm, Ширина: 8.2 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4050118671544              | Глубина: 14.5 mm                                        |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                         |