

S-2L-106/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Изображение изделия



2-контактные фазовые распределительные шины штырькового типа используются для распределения потенциалов между другими компонентами распределительного шкафа, такими как автоматы защиты цепи, автоматы защиты цепи остаточного тока и другие установочные устройства.

Основные данные для заказа

Версия	Фазовая токоведущая шина (клеммы), 6З, Количество полюсов: 6, Изолированный: Да, 10
Заказ №	2658210000
Тип	S-2L-106/10
GTIN (EAN)	4050118672312
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2025-06-01T00:00:00+02:00

S-2L-106/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	9.3 mm	Глубина (дюймов)	0.3661 inch
Высота	27 mm	Высота (в дюймах)	1.063 inch
Ширина	108 mm	Ширина (в дюймах)	4.252 inch
Масса нетто	26 g		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность Нет
 исполнение

Общие сведения

Количество полюсов 6

Размеры

Шаг в мм (P) 17.80 mm

Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm² Номинальное напряжение 400 V
 Номинальный ток 63 A

Характеристики материала

Цветовой код серый

Классификации

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		



S-2L-106/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



S-2L-106/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевые колпачки и крышки



Колпачковые заглушки и крышки обеспечивают требуемое расстояние утечки в системе даже после раскрытия шин под нужную длину или в случае свободностоящих контактов и гарантируют безопасность пальцев в соответствии с DIN EN 50274.

Основные данные для заказа

Тип	END CAP G+S 2L/10	Версия
Заказ №	2658980000	Крышка клеммы, серый, Высота: 9.3 mm, Ширина: 8.2 mm,
GTIN (EAN)	4050118671544	Глубина: 14.5 mm
Кол.	10 ST	

Вводные клеммы



Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

Основные данные для заказа

Тип	FIT 25 GN	Версия
Заказ №	2659050000	Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Кол.	10 ST	
Тип	FIT 25 SN	Версия
Заказ №	2659060000	Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Кол.	30 ST	
Тип	FIT 50 GN	Версия
Заказ №	2659070000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Кол.	3 ST	
Тип	FIT 50 GN/F	Версия
Заказ №	2659090000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Кол.	3 ST	
Тип	FIT 50 SN	Версия
Заказ №	2659080000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Кол.	3 ST	

S-2L-106/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	FIT 50 SN/F	Версия	
Заказ №	2659100000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118671438		
Кол.	3 ST		

Концевые колпачки и крышки



Колпачковые заглушки и крышки обеспечивают требуемое расстояние утечки в системе даже после раскрытия шин под нужную длину или в случае свободностоящих контактов и гарантируют безопасность пальцев в соответствии с DIN EN 50274.

Основные данные для заказа

Тип	PROTECTION COVER G+S /5	Версия	
Заказ №	2659040000	Крышка клеммы, желтый, Высота: 18.3 mm, Ширина: 8.1 mm,	
GTIN (EAN)	4050118671490	Глубина: 18 mm	
Кол.	10 ST		