

G-4L-285/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



4-контактные фазовые распределительные шины вилочного типа используются для распределения потенциалов между другими компонентами распределительного шкафа, такими как автоматы защиты цепи, автоматы защиты цепи остаточного тока и другие установочные устройства.

Основные данные для заказа

Версия	Фазовая токоведущая шина (клеммы), 63, Количество полюсов: 16, Изолированный: , 10
Заказ №	2658730000
Тип	G-4L-285/10 C
GTIN (EAN)	4050118671797
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2024-08-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	G-4L-1000/10 C

G-4L-285/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	20.2 mm	Глубина (дюймов)	0.7953 inch
Высота	28.5 mm	Высота (в дюймах)	1.122 inch
Ширина	285 mm	Ширина (в дюймах)	11.2204 inch
Масса нетто	35 g		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие сведения

Количество полюсов 16

Размеры

Шаг в мм (P) 17.80 mm

Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm² Номинальное напряжение 400 V
Номинальный ток 63 A

Характеристики материала


Цветовой код серый

Классификации

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

Изображения

Чертеж



G-4L-285/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вводные клеммы



Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

Основные данные для заказа

Тип	FIT 25 GN	Версия	
Заказ №	2659050000	Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118671483		
Кол.	10 ST		
Тип	FIT 25 SN	Версия	
Заказ №	2659060000	Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118671476		
Кол.	30 ST		
Тип	FIT 50 GN	Версия	
Заказ №	2659070000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118671469		
Кол.	3 ST		
Тип	FIT 50 GN/F	Версия	
Заказ №	2659090000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118671445		
Кол.	3 ST		
Тип	FIT 50 SN	Версия	
Заказ №	2659080000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118671452		
Кол.	3 ST		
Тип	FIT 50 SN/F	Версия	
Заказ №	2659100000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118671438		
Кол.	3 ST		

Концевые колпачки и крышки



Колпачковые заглушки и крышки обеспечивают требуемое расстояние утечки в системе даже после раскроя шин под нужную длину или в случае свободностоящих контактов и гарантируют безопасность пальцев в соответствии с DIN EN 50274.

G-4L-285/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	PROTECTION COVER G+S /5	Версия
Заказ №	2659040000	Крышка клеммы, желтый, Высота: 18.3 mm, Ширина: 8.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118671490	Глубина: 18 mm
Кол.	10 ST	
Тип	END CAP G+S 4L/10	Версия
Заказ №	2659010000	Крышка клеммы, серый, Высота: 20.2 mm, Ширина: 8.2 mm,
GTIN (EAN)	4050118671513	Глубина: 14.5 mm
Кол.	10 ST	