

G-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 C



Similar to illustration

4-контактные фазовые распределительные шины вилочного типа используются для распределения потенциалов между другими компонентами распределительного шкафа, такими как автоматы защиты цепи, автоматы защиты цепи остаточного тока и другие установочные устройства.

Основные данные для заказа

| | |
|-----------------|--|
| Версия | Фазовая токоведущая шина (клеммы), 80, Количество полюсов: 54, Изолированный: Да, 16 |
| Заказ № | 2658800000 |
| Тип | G-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 C |
| GTIN (EAN) | 4050118671728 |
| Кол. | 15 Штука |
| Статус поставки | Снято с производства |
| Доступно до | 2025-06-01T00:00:00+02:00 |

G-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|--------------|
| Глубина | 16.8 mm | Глубина (дюймов) | 0.6614 inch |
| Высота | 16.5 mm | Высота (в дюймах) | 0.6496 inch |
| Ширина | 1016 mm | Ширина (в дюймах) | 39.9999 inch |
| Масса нетто | 255 g | | |

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность Нет
исполнение

Общие сведения

Количество полюсов 54

Размеры

Шаг в мм (P) 17.80 mm

Расчетные данные

Расчетное сечение 16 mm² Номинальное напряжение 400 V
Номинальный ток 80 A

Характеристики материала

Цветовой код серый

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000215 | ETIM 9.0 | EC000215 |
| ETIM 10.0 | EC000215 | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 | | |


G-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



G-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевые колпачки и крышки



Колпачковые заглушки и крышки обеспечивают требуемое расстояние утечки в системе даже после раскрытия шин под нужную длину или в случае свободностоящих контактов и гарантируют безопасность пальцев в соответствии с DIN EN 50274.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | END CAP G+S 4L/16 | Версия |
| Заказ № | 2659030000 | Крышка клеммы, серый, Высота: 21.2 mm, Ширина: 8.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118671506 | Глубина: 16.8 mm |
| Кол. | 10 ST | |

Вводные клеммы



Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | FIT 25 GN | Версия |
| Заказ № | 2659050000 | Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | FIT 25 SN | Версия |
| Заказ № | 2659060000 | Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| Кол. | 30 ST | |
| Тип | FIT 50 GN | Версия |
| Заказ № | 2659070000 | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| Кол. | 3 ST | |
| Тип | FIT 50 GN/F | Версия |
| Заказ № | 2659090000 | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| Кол. | 3 ST | |
| Тип | FIT 50 SN | Версия |
| Заказ № | 2659080000 | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| Кол. | 3 ST | |

G-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | FIT 50 SN/F | Версия | |
| Заказ № | 2659100000 | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | | |
| Кол. | 3 ST | | |

Концевые колпачки и крышки



Колпачковые заглушки и крышки обеспечивают требуемое расстояние утечки в системе даже после раскрытия шин под нужную длину или в случае свободностоящих контактов и гарантируют безопасность пальцев в соответствии с DIN EN 50274.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | PROTECTION COVER G+S /5 | Версия | |
| Заказ № | 2659040000 | Крышка клеммы, желтый, Высота: 18.3 mm, Ширина: 8.1 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | Глубина: 18 mm | |
| Кол. | 10 ST | | |