

FIT 25 SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

Основные данные для заказа

Версия	Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ²
Заказ №	2659060000
Тип	FIT 25 SN
GTIN (EAN)	4050118671476
Кол.	30 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2025-06-01T00:00:00+02:00

FIT 25 SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	19.5 mm	Глубина (дюймов)	0.7677 inch
Высота	35.5 mm	Высота (в дюймах)	1.3976 inch
Ширина	13.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.5315 inch
Масса нетто	2.93 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Общие сведения

Количество полюсов	1
--------------------	---

Расчетные данные

Расчетное сечение	25 mm ²	Номинальный ток	101 A
-------------------	--------------------	-----------------	-------

Характеристики материала

Цветовой код	серый
--------------	-------

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		