

FIT 50 GN/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

Основные данные для заказа

Версия	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
Заказ №	2659090000
Тип	FIT 50 GN/F
GTIN (EAN)	4050118671445
Кол.	3 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	FIT 50 GN

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	27 mm	Глубина (дюймов)	1.063 inch
Высота	39.7 mm	Высота (в дюймах)	1.563 inch
Ширина	17.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.7008 inch
Масса нетто	30 g		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Общие сведения

Количество полюсов 1

Расчетные данные

Расчетное сечение 50 mm² Номинальный ток 150 A

Характеристики материала

Цветовой код серый

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		