

CB-VT 98/2,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Наши пламегасящие кабельные стяжки пригодны для окружающей среды с очень высокими требованиями к противопожарной защите. Они соответствуют стандарту EN45545 для использования в железнодорожных транспортных средствах.

Основные данные для заказа

Версия	Соединитель кабеля, 2.5 x 98 мм, Полиамид 66, 80 N
Заказ №	2659490000
Тип	CB-VT 98/2,5 WT
GTIN (EAN)	4050118682953
Кол.	100 Штука

СВ-VT 98/2,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch
Высота	98 mm	Высота (в дюймах)	3.8583 inch
Ширина	2.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0984 inch
Масса нетто	0.24 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...85 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C
Температура при длительном использовании, макс.	85 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Материал для электромонтажа

Устойчивый к УФ-лучам	Нет	Открыть повторно	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Диаметр кабеля, макс.	21 mm	Основной материал	Полиамид 66
Предел прочности при растяжении	80 N	Диаметр пучка, макс.	21 mm
Прочность на разрыв (фунт-сила)	18 lbf	Диаметр пучка, мин.	1 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

CB-VT 98/2,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

