

**CB-VT 200/3,6 WT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**

Наши пламегасящие кабельные стяжки пригодны для окружающей среды с очень высокими требованиями к противопожарной защите. Они соответствуют стандарту EN45545 для использования в железнодорожных транспортных средствах.

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Соединитель кабеля, 3.5 x 200 мм, Полиамид 66, 180 N |
| Заказ №    | <a href="#">265951000</a>                            |
| Тип        | CB-VT 200/3,6 WT                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118682977  |
| Кол.       | 100 Штука  |

**СВ-VT 200/3,6 WT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 1 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.0394 inch |
| Высота      | 200 mm | Высота (в дюймах) | 7.874 inch  |
| Ширина      | 3.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1378 inch |
| Масса нетто | 0.88 g |                   |             |

**Температуры**

|   |             |  |        |
|---|-------------|--|--------|
| Температурный диапазон вставки                  | -40...85 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -40 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 85 °C       |  |        |

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

**Материал для электромонтажа**

|                                 |        |                                |             |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|
| Устойчивый к УФ-лучам           | Нет    | Открыть повторно               | Нет         |
| Класс пожаростойкости UL 94     | V-0    | Температурный диапазон, макс.. | 85 °C       |
| Температурный диапазон, мин.    | -40 °C | Галогены                       | Нет         |
| Диаметр кабеля, макс.           | 50 mm  | Основной материал              | Полиамид 66 |
| Предел прочности при растяжении | 180 N  | Диаметр пучка, макс.           | 50 mm       |
| Прочность на разрыв (фунт-сила) | 40 lbf | Диаметр пучка, мин.            | 3 mm        |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |

**CB-VT 200/3,6 WT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

