Справочный листок технических дан-

FP ENC AS 178 2C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Kopпycы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 BA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Версия	Kopпyca FieldPower®, 191 mm, 191 mm, 178 mm, IP65, в комплексном состоянии, Алюминий, Aluminium
Заказ №	<u>2659740000</u>
Тип	FP ENC AS 178 2C
GTIN (EAN)	4050118703245
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
F 6	470		7.0070: 1	
Глубина	178 mm 191 mm	Глубина (дюймов)	7.0079 inch 7.5197 inch	
Высота	191 mm 191 mm	Высота (в дюймах)	7.5 197 inch	
<u>Ширина</u> Масса нетто	2339.62 g	Ширина (в дюймах)	7.5 197 Inch	
NIACCA HETTO	2339.02 g			
Температуры				
Температура хранения	-40 °C85 °C	Рабочая температура	-40 °C85 °C	
Экологическое соответст	Duo 4050545			
Экологическое соответст	вие изделин			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные				
Основной материал	Алюминий	Материал корпуса	Алюминий	
Силикон	Нет	Цветовой код Момонт остании для винтов кончики	Aluminium 2 Nm	
Вид защиты	IP65, в комплексном состоянии	Момент затяжки для винтов крышки	∠ IVM	
Прикрепление крышки	Винты ТХ20	Указание по установке	Винты с крышкой включены	
Классификации				
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261	
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261	
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01	
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-18-01-01 27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01	

Справочный листок технических данных

FP ENC AS 178 2C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Клеммные рейки для алюминиевых крышек



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.

Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

Основные данные для заказа

Тип	FP ENC DR07 080 XC A	Версия
Заказ №	2633730000	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 80 mm, для
GTIN (EAN)	4050118664379	алюминиевой крышки
Кол.	5 ST	
Тип	FP ENC DR15 68 XC A	Версия
Тип Заказ №	FP ENC DR15 68 XC A 8000046634	Версия Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 68 mm, для
		·

Bits E6,3 - Torx®



Биты Weidmüller - это стандартные биты, очень популярные у пользователей благодаря своему высокому качеству, большому ассортименту и КПД. За счет управляемого компьютером метода затвердевания компания Weidmüller может гарантировать неизменно высокий стандарт качества. Используемое высококачественное сырье обеспечивает значения крутящего момента значительно выше любых указанных в соответствующих стандартах DIN:

- DIN 5261 для бит PH/PZ;
- DIN 5263 для шлицевых бит;
- стандарт Camcar для бит TORXЭто означает длительный срок службы при высоких крутящих моментах, тем самым обеспечивая идеальные условия использования в стандартных ситуациях.

Преимущества:

- Подходят для всех типов винтов. Благодаря отличной твердости с величиной 59-61 HRC они подходят для использования как с механическими, так и с электрическими инструментами.
- Высокая износоустойчивость обеспечивает длительный ожидаемый срок службы.
- Оптимальная посадка во всех винтах DIN означает низкий износ и оптимальную передачу крутящего момента
- Изготовлено в соответствии с профессиональными критериями качества согласно применимым стандартам ISO с неизменно высоким стандартом качества.

Справочный листок технических



Weidmüller 🏖

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

FP ENC AS 178 2C

Основные данные для заказа

BIT E6,3 T20 X 150 Заказ № 2821510000 Сборочный инструмент GTIN (EAN) 4064675359050

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

DMS PRO Тип Версия 1479120000 Заказ № Mounting tool GTIN (EAN) 4050118287011 Кол. 1 ST

Generation 2



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 BA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов РТ6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Тип	FP ENC BS 042 2B	Версия
Заказ №	2659710000	Корпуса FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, в
GTIN (EAN)	4050118704075	комплексном состоянии, армированный стекловолокном
Кол.	1 ST	поликарбонат, черный

Дата создания 29.11.2025 10:33:46 МЕХ

4 Статус каталога / Изображения