

**FP ENC AS 178 2C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

**Основные данные для заказа**

Версия	Корпуса FieldPower®, 191 mm, 191 mm, 178 mm, IP65, в комплексном состоянии, Алюминий, Aluminium
Заказ №	<a href="#">2659740000</a>
Тип	FP ENC AS 178 2C
GTIN (EAN)	4050118703245
Кол.	1 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	178 mm	Глубина (дюймов)	7.0079 inch
Высота	191 mm	Высота (в дюймах)	7.5197 inch
Ширина	191 mm	Ширина (в дюймах)	7.5197 inch
Масса нетто	2339.62 g		

**Температуры**

Температура хранения -40 °C...85 °C Рабочая температура -40 °C...85 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Основной материал	Алюминий	Материал корпуса	Алюминий
Силикон	Нет	Цветовой код	Aluminium
Вид защиты	IP65, в комплексном состоянии	Момент затяжки для винтов крышки	2 Nm
Прикрепление крышки	Винты TX20	Указание по установке	Винты с крышкой включены

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

## FP ENC AS 178 2C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Клеммные рейки для алюминиевых крышек



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.

Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

### Основные данные для заказа

Тип	FP ENC DR07 080 XC A	Версия	
Заказ №	<a href="#">2633730000</a>	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 80 mm, для алюминиевой крышки	
GTIN (EAN)	4050118664379		
Кол.	5 ST		
Тип	FP ENC DR15 68 XC A	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000046634</a>	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 68 mm, для алюминиевой крышки	
GTIN (EAN)	4050118686586		
Кол.	5 ST		

### Bits E6,3 - Torx®



Биты Weidmüller - это стандартные биты, очень популярные у пользователей благодаря своему высокому качеству, большому ассортименту и КПД. За счет управляемого компьютером метода затвердевания компания Weidmüller может гарантировать неизменно высокий стандарт качества. Используемое высококачественное сырье обеспечивает значения крутящего момента значительно выше любых указанных в соответствующих стандартах DIN:

- DIN 5261 для бит PH/PZ;
- DIN 5263 для шлицевых бит;
- стандарт Samcap для бит TORX Это означает длительный срок службы при высоких крутящих моментах, тем самым обеспечивая идеальные условия использования в стандартных ситуациях.

Преимущества:

- Подходят для всех типов винтов. Благодаря отличной твердости с величиной 59-61 HRC они подходят для использования как с механическими, так и с электрическими инструментами.
- Высокая износоустойчивость обеспечивает длительный ожидаемый срок службы.
- Оптимальная посадка во всех винтах DIN означает низкий износ и оптимальную передачу крутящего момента.
- Изготовлено в соответствии с профессиональными критериями качества согласно применимым стандартам ISO с неизменно высоким стандартом качества.

## FP ENC AS 178 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 T20 X 150	Версия	
Заказ №	<a href="#">2821510000</a>	Сборочный инструмент	
GTIN (EAN)	4064675359050		
Кол.	5 ST		

### DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

### Основные данные для заказа

Тип	DMS PRO	Версия	
Заказ №	<a href="#">1479120000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4050118287011		
Кол.	1 ST		

### Generation 2



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 VA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

### Основные данные для заказа

Тип	FP ENC BS 042 2B	Версия	
Заказ №	<a href="#">2659710000</a>	Корпуса FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, в комплексном состоянии, армированный стекловолокном	
GTIN (EAN)	4050118704075	поликарбонат, черный	
Кол.	1 ST		