

**HDC XX6A01 MMSXXX-0050**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	2659970050
Тип	<a href="#">HDC XX6A01 MMSXXX-0050</a>
GTIN (EAN)	4050118673852
Кол.	1 Штука

**HDC XX6A01 MMSXXXX-0050**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 0 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

**Технические характеристики кабеля**

Длина кабеля	0.5 m		
Цвет оболочки	синий		
Экранированный	Да		
Галогены	Нет		
Изоляция	вспененный		
Материал оболочки	Radox EM 104		
Наружный диаметр	Диаметр	8.1 mm	
	Знаки	±	
	Допуск	0.5	
Наружный диаметр	8.1 mm ± 0.5		

**Общие данные**

Количество полюсов	8	Длина кабеля	0.5 m
Кодировка	X-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
Скорость передачи	10 Гбит/с, 10 Гбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
Категория	Cat. 6A	Номинальное напряжение	50 V
Номинальный ток	0.5 A	Циклы коммутации	\u2265 100
Тип	Штифт	Степень загрязнения	2
Версия с противоположной стороны	Штекер	Версия со стороны модуля	Штекер

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		