

**IE-FC-SFM-CAB-DB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

**Основные данные для заказа**

Версия	FrontCom, Одинарная рамка, Металлическая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа для электроштакфа (замок Daimler)
Заказ №	<a href="#">2663200000</a>
Тип	IE-FC-SFM-CAB-DB
GTIN (EAN)	4050118743456
Кол.	1 Штука

**IE-FC-SFM-CAB-DB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

**Размеры и массы**

Глубина	27.5 mm
Высота	134 mm
Ширина	67 mm
Толщина стенок, мин.	1 mm
Масса нетто	491 g

Глубина (дюймов)	1.0827 inch
Высота (в дюймах)	5.2756 inch
Ширина (в дюймах)	2.6378 inch
Толщина стенок, макс.	5 mm

**Температуры**

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Вид изделия	Одинарная рамка, Металлическая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа для электрошкафа (замок Daimler)	Вид защиты	IP65, в закрытом состоянии
Класс защиты (UL)	Type 12	Материал рамы	Цинковое литье под давлением
Материал крышки	Цинковое литье под давлением, с порошковым покрытием		

**Общие стандарты**

Сертификат № (cURus)	E223801	Сертификат № (DNV)	TAA000022B
Сертификат № (CSA)	2000039-80039714		


**Классификации**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


**IE-FC-SFM-CAB-DB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings****Габаритный чертеж**


Единица измерения: мм

**Разрез узла в сборе**

Единица измерения: мм

**Габаритный чертеж**

Единица измерения: дюйм


**Разрез узла в сборе**

Единица измерения: дюйм

**IE-FC-SFM-CAB-DB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Принадлежности для FrontCom Vario****Основные данные для заказа**

Тип	IE-FC-PWPC	Версия
Заказ №	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Защита от прикосновения, Одинарная рамка
GTIN (EAN)	4050118255584	
Кол.	1 ST	

**Бесцветный, клейкий слой сзади**

SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique. Для заказной печати: Используйте программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.


**Основные данные для заказа**

Тип	SM 27/18 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1707270000</a>	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4008190925116	белый
Кол.	80 ST	
Тип	SM 27/18 K MC NE SI	Версия
Заказ №	<a href="#">1713760000</a>	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4008190331177	серебряный
Кол.	80 ST	
Тип	SM 27/18 K MC NE GR	Версия
Заказ №	<a href="#">1073340000</a>	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4032248831425	серый
Кол.	80 ST	

**IE-FC-SFM-CAB-DB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Чистый**

ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 мм, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190985950	Цветовой код: белый, втычной
Кол.	200 ST	

**Отвертка для винтов со шлицем**

Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

**Основные данные для заказа**

Тип	SDS 0.4X2.5X75	Версия
Заказ №	<a href="#">9009030000</a>	Отвертка, Отвртка
GTIN (EAN)	4032248266944	
Кол.	1 ST	

**IE-FC-SFM-CAB-DB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Accessories****Основные данные для заказа**

Тип	SDK PZ1	Версия
Заказ №	<a href="#">9008530000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056521	
Кол.	1 ST	

**Прямоугольный штамп разделения для FrontCom****Основные данные для заказа**

Тип	KOK 52 X 91	Версия
Заказ №	<a href="#">2008410000</a>	Sheet holes
GTIN (EAN)	4050118394177	
Кол.	1 ST	

**Инструмент**

Для выполнения вырезов в распределительных шкафах предлагаются инструменты для пробивки отверстий производства Weidmüller.

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы

**IE-FC-SFM-CAB-DB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessories**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Основные данные для заказа**

Тип	IE-KO-HAT	Версия
Заказ №	<a href="#">1966810000</a>	Sheet holes
GTIN (EAN)	4032248659630	
Кол.	1 ST	