

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	2666060000
Тип	STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT
GTIN (EAN)	4050118681550
Кол.	1 Штука

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	455 mm	Глубина (дюймов)	17.9134 inch
Высота	320 mm	Высота (в дюймах)	12.5984 inch
Ширина	255 mm	Ширина (в дюймах)	10.0394 inch
Размеры крепежа, высота	320 mm	Масса нетто	800 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cI		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c		

Общие данные

Укомплектованная монтажная рейка TS 35

Системные данные

Интерфейс	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB	макс. число модулей	0
Интерфейс настройки конфигурации	Micro USB 2.0, MicroSD CARD	Возможно расширение памяти программных данных	Да
Средство проектирования	u-create web	Среда программирования	на основе веб-технологий
Память (Flash)	4 GB	Часы реального времени	Буферизованная нагрузка (макс. 5 дней)
Протокол полевой шины	TCP/IP		

Электропитание

Питающее напряжение для выводов 24 V DC +20 %/ -15 % Система электропитания и устройства ввода 230 В AC

Классификации

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		