

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	2666080000
Тип	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681536
Кол.	1 Штука

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	455 mm	Глубина (дюймов)	17.9134 inch
Высота	320 mm	Высота (в дюймах)	12.5984 inch
Ширина	255 mm	Ширина (в дюймах)	10.0394 inch
Масса нетто	800 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cI		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c		

Данные соединения

Вид соединения PUSH IN

Системные данные

Интерфейс настройки конфигурации	Micro USB 2.0	Процессор	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Соединение	PUSH IN	Среда программирования	на основе веб-технологий
Память (Flash)	8 GB	Часы реального времени	С подпиткой от аккумуляторов
Протокол полевой шины	EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet/IP		

Электропитание

Питающее напряжение для выводов 24 V DC +20 %/ -15 % Система электропитания и устройства ввода 24 V DC +20 %/ -15 %

Классификации

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		