

**STARTERKIT-UC20-WL2000-AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Основные данные для заказа**

Заказ №	2666080000
Тип	<a href="#">STARTERKIT-UC20-WL2000-AC</a>
GTIN (EAN)	4050118681536
Кол.	1 Штука

**STARTERKIT-UC20-WL2000-AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Глубина	455 mm	Глубина (дюймов)	17.9134 inch
Высота	320 mm	Высота (в дюймах)	12.5984 inch
Ширина	255 mm	Ширина (в дюймах)	10.0394 inch
Масса нетто	800 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

**Данные соединения**

Вид соединения	PUSH IN
----------------	---------

**Системные данные**

Интерфейс настройки конфигурации	Micro USB 2.0	Процессор	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Соединение	PUSH IN	Среда программирования	на основе веб-технологий
Память (Flash)	8 GB	Часы реального времени	С подпиткой от аккумуляторов

**Электропитание**

Питающее напряжение для выводов	24 V DC +20 %/ -15 %	Система электропитания и устройства 24 V DC +20 %/ -15 % ввода
---------------------------------	----------------------	--

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		