## Справочный листок технических дан-


### **APP ITB 6 BB 2C/NDT BL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

#### Основные данные для заказа

Версия	Серия А, Концевая пластина
Заказ №	<u>2668880000</u>
Тип	APP ITB 6 BB 2C/NDT BL
GTIN (EAN)	4064675030478
Кол.	20 Штука

# Справочный листок технических данных



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-25-03-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### APP ITB 6 BB 2C/NDT BL

## Технические данные

_				
Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	52.71 mm	Глубина (дюймов)	2.0752 inch	
Высота	84.5 mm	Высота (в дюймах)	3.3268 inch	
Ширина	3 mm	Ширина (в дюймах)	0.1181 inch	
Масса нетто	4.72 g			
Температуры				
Taraman am maa yana uu a	-25 °C55 °C	T	-5 °C40 °C	
Температура хранения	-25 C55 C	Температура окружающей среды	-5 C40 C	
Температура при длительном использовании, мин.	-60°C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C	
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	ские данные			
с фиксатором	Да			
Характеристики материа <i>л</i>	<del></del>			
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	синий	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	

ECLASS 14.0

27-25-03-01

27-25-03-01

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0