

**CRIMPER 6/5 Z GER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструменты, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Обжим с трапецидальной выемкой
Заказ №	<a href="#">2676290000</a>
Тип	CRIMPER 6/5 Z GER
GTIN (EAN)	4050118741681
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-02-28T00:00:00+01:00

## CRIMPER 6/5 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Размеры и массы

Глубина	30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота	78 mm	Высота (в дюймах)	3.0709 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	419.7 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок
------------	-----------------------------------

## Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.25 mm <sup>2</sup>		

## Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.25 mm <sup>2</sup>
Вид/профиль обжима	Обжим с трапециевидальной выемкой	Профиль обжима	5 6 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		