

CRIMPER 16 Z GER



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, 6mm², 16mm², Обжим с трапецидальной выемкой
Заказ №	2676300000
Тип	CRIMPER 16 Z GER
GTIN (EAN)	4050118741698
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 16 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота	78 mm	Высота (в дюймах)	3.0709 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	415.9 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 6
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 10	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	16 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Привод	механический	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	16 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	6 mm ²	Вид/профиль обжима	Обжим с трапецидальной выемкой

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		