

СМА-101-2500-5А-10ВА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Вставные токовые трансформаторы

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 2500 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 10 VA, Класс точности: 1, трансформатор тока закрытого типа
Заказ №	2680190000
Тип	СМА-101-2500-5А-10ВА-1
GTIN (EAN)	4050118696516
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

CMA-101-2500-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Длина	147 mm	Длина (в дюймах)	5.7874 inch
Масса нетто	660 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	70.00 mm
Рейка	100 x 10 mm, 80 x 30 mm	Место установки	Использование внутри помещений

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Номинальная частота	50 Hz
------------	------	---------------------	-------

Электрические характеристики

Класс точности	1	Вторичный ток	0...5 A
Нагрузка	10 VA	Первичный ток	2500 A

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1
----------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

СМА-101-2500-5А-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

