



## CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Вставные токовые трансформаторы

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

### Основные данные для заказа

|               |   |
|---------------|---|
| Версия        | Первичный ток: 125 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 2,5 VA, Класс точности: 0,5, трансформатор тока закрытого типа |
| Заказ №       | <a href="#">2680200000</a>  |
| Тип           | CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5   |
| GTIN (EAN)    | 4050118696578   |
| Кол.          | 1 Штука   |
| Производитель | MBS AG  |



## CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| RoHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 290 g |
|-------------|-------|

### Температуры

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Температура хранения | Рабочая температура |
|----------------------|---------------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует         |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

### Размеры проводов под напряжением

|             |                                    |                         |                                |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Тип провода | Только изолированный провод        | Провод круглого сечения | 25.70 mm                       |
| Рейка       | 30 x 10 mm, 25 x 12 mm, 20 x 20 mm | Место установки         | Использование внутри помещений |

### Технические характеристики

|                     |       |  |                         |
|---------------------|-------|--|-------------------------|
| Класс изоляции      | E     | Номинальный непрерывный тепловой ток $I_{\text{ном.}}$ | 1,2 x $I_{\text{ном.}}$ |
| Номинальная частота | 50 Hz |  |                         |

### Электрические характеристики

|                |        |               |         |
|----------------|--------|---------------|---------|
| Класс точности | 0,5    | Вторичный ток | 0...5 A |
| Нагрузка       | 2.5 VA | Первичный ток | 125 A   |



### Соответствие стандартам по изоляции

|             |                                      |                |     |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-----|
| Стандартный | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 | Класс точности | 0,5 |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-----|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

**Изображения**





## CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Вставной токовый трансформатор - ValueLine



Вставные токовые трансформаторы  
Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

### Основные данные для заказа

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип        | CMA-31-41-SNAP-ON          | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">2723380000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118810622              |        |
| Кол.       | 1 ST                       |        |