Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













Вставные токовые трансформаторы


Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 125 А, Вторичный ток, макс.: 5		
	A, Нагрузка: 2.5 VA, Класс точности: 0,5, транс-		
	форматор тока закрытого типа		
Заказ №	<u>2680200000</u>		
Тип	CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5		
GTIN (EAN)	4050118696578		
Кол.	1 Штука		
Производитель	MBS AG		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
	Соответствовать		
Размеры и массы			
Масса нетто	290 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует Нет SVHC выше 0.1 wt%		
TEACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Размеры проводов под на	пряжением		
Гип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	25.70 mm
Рейка	30 x 10 mm, 25 x 12 mm, 20 x 20 mm	Место установки	Использование внутри помещений
Технические характерист	ики		
V 5000 1400 5511114	E	Намический падравившей таддарай	1.2 v luore
Класс изоляции		Номинальный непрерывный тепловой ток Ітепловой	1,2 X IHOWI.
Номинальная частота	50 Hz		
Электрические характери	ІСТИКИ		
Класс точности	0,5	Вторичный ток	05 A
Нагрузка	2.5 VA	—	125 A
Соответствие стандартам	по изоляции		
Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Класс точности	0,5
Классификации			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
LINVI U.U	EC002048	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002048
FTIM 8.0		L 1 11 1 U.U	
			27-21-09-02
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02 27-21-09-02
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002048 27-21-09-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-21-09-02
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC002048	ECLASS 9.0	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения





Справочный листок технических данных

CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставной токовый трансформатор - ValueLine



Вставные токовые трансформаторы Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

Основные данные для заказа

Тип CMA-31-41-SNAP-ON Версия

3аказ № <u>2723380000</u> GTIN (EAN) 4050118810622

Сол. 1 ST

Дата создания 18.11.2025 05:01:48 MEZ

Статус каталога / Изображения