

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вдохновленные 5S и методами экономичного производства, пенопластовые вставки компании Weidmüller обеспечивают эффективное и аккуратное рабочее место. Спроектированные по модульному принципу, они имеют много преимуществ и могут быть выбраны в соответствии с индивидуальными требованиями.

Основные данные для заказа

Заказ №	2683720000
Тип	TC INL BIG 1
GTIN (EAN)	4050118701838
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	447 mm	Глубина (дюймов)	17.5984 inch
Высота	50 mm	Высота (в дюймах)	1.9685 inch
Ширина	600 mm	Ширина (в дюймах)	23.622 inch
Масса нетто	3393.28 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Пенопластовая вкладка универсальная большая
-------------------	--

Ящик для инструментов

Комплектация	с инструментами
--------------	-----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 9.1	21-07-92-03
ECLASS 10.0	21-07-92-03	ECLASS 11.0	21-07-04-12
ECLASS 12.0	21-07-04-12	ECLASS 13.0	21-07-04-12
ECLASS 14.0	21-07-04-12	ECLASS 15.0	21-07-04-12

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Контрольно-измерительные приборы



Прецизионные инструменты производства Weidmüller находят применение во всем мире.

Компания Weidmüller, осознавая эту ответственность, предлагает своим клиентам обширный пакет услуг. После множества рабочих циклов в ходе ежедневного применения инструменты также должны обеспечивать неизменно высокое качество обработки. Поэтому компания Weidmüller предлагает своим клиентам услугу по сертификации инструментов. Посредством этого метода технического контроля Weidmüller гарантирует функциональность и качество своих инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	FOLDING RULER	Версия
Заказ №	2683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
Кол.	1 ST	

Комбинированный закручивающий и режущий инструмент «Swift® CS»



Набор комбинированных режущих инструментов/ инструментов для снятия изоляции Swift® CS и Swift® CS для резки без обжима и снятия изоляции с медных кабелей до 1,5 мм² (одножильные) и 2,5 мм² (гибкие).

Основные данные для заказа

Тип	SWIFTY CS SET	Версия
Заказ №	9006060000	Отвертка плюс кусачки, Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4032248257638	
Кол.	1 ST	

Плоскогубцы для телефонного кабеля, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	FRZ S 200	Версия
Заказ №	9046380000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357697	
Кол.	1 ST	

Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от KT 8 до KT 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

Тип	KT 8	Версия
Заказ №	9002650000	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4008190020163	
Кол.	1 ST	

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	9005000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 ST	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 6 ROTO L	Версия
Заказ №	1444050000	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4050118248593	0.14mm ² , 6mm ² , Трапецидальный обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	

Диагональные кусачки для электроники



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

Тип	SUPER CUT	Версия
Заказ №	9205150000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248698950	
Кол.	1 ST	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изоляцией

Основные данные для заказа

Тип	AM 16	Версия	
Заказ №	9204190000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции	
GTIN (EAN)	4032248608133		
Кол.	1 ST		

Контрольно-измерительные приборы



Прецизионные инструменты производства Weidmüller находят применение во всем мире.

Компания Weidmüller, осознавая эту ответственность, предлагает своим клиентам обширный пакет услуг.

После множества рабочих циклов в ходе ежедневного применения инструменты также должны обеспечивать неизменно высокое качество обработки. Поэтому компания Weidmüller предлагает своим клиентам услугу по сертификации инструментов. Посредством этого метода технического контроля Weidmüller гарантирует функциональность и качество своих инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	FLEXIMET 5 M	Версия	
Заказ №	2534210000	Measuring tape	
GTIN (EAN)	4050118545975		
Кол.	1 ST		

Нож



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума.

Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	SLICER 1K	Версия
Заказ №	9918160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4032248371495	
Кол.	1 ST	

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	DMS PRO	Версия
Заказ №	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Кол.	1 ST	
Тип	AKKU DMS PRO	Версия
Заказ №	1479110000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118348712	
Кол.	1 ST	

Угловая шлицевая отвертка



Основные данные для заказа

Тип	SD TO 0,6X3,0	Версия
Заказ №	2749560000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3 mm, Длина лезвия: 70 mm,
GTIN (EAN)	4050118895889	Толщина лезвия (A): 0.6 mm
Кол.	1 ST	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Лезвия E6,3 - шлиц



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Версия
Заказ №	2748900000	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 2.5 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm
GTIN (EAN)	4050118894776	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Версия
Заказ №	2748920000	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118894790	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Версия
Заказ №	2748940000	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 5.5 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118894813	
Кол.	5 ST	

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Pozidriv / Supadriv



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия, крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN 5262, входной присоединительный размер 1/4,5 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PZ1X70	Версия
Заказ №	2748960000	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 1 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 1 mm, Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем: 1
GTIN (EAN)	4050118895155	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 PZ2X70	Версия
Заказ №	2748970000	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 2 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 2 mm, Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем: 2
GTIN (EAN)	4050118895162	
Кол.	5 ST	

TC INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Bits E6,3 - Torx®



Биты Weidmüller - это стандартные биты, очень популярные у пользователей благодаря своему высокому качеству, большому ассортименту и КПД. За счет управляемого компьютером метода затвердевания компания Weidmüller может гарантировать неизменно высокий стандарт качества. Используемое высококачественное сырье обеспечивает значения крутящего момента значительно выше любых указанных в соответствующих стандартах DIN:

- DIN 5261 для бит PH/PZ;
- DIN 5263 для шлицевых бит;

• стандарт Samcat для бит TORX. Это означает длительный срок службы при высоких крутящих моментах, тем самым обеспечивая идеальные условия использования в стандартных ситуациях.

Преимущества:

- Подходят для всех типов винтов. Благодаря отличной твердости с величиной 59-61 HRC они подходят для использования как с механическими, так и с электрическими инструментами.
- Высокая износостойчивость обеспечивает длительный ожидаемый срок службы.
- Оптимальная посадка во всех винтах DIN означает низкий износ и оптимальную передачу крутящего момента.
- Изготовлено в соответствии с профессиональными критериями качества согласно применимым стандартам ISO с неизменно высоким стандартом качества.

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 T15 X 70	Версия
Заказ №	2749000000	Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4050118895193	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 T20 X 70	Версия
Заказ №	2749010000	Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4050118895308	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 T40 X 70	Версия
Заказ №	2749020000	Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4050118895315	
Кол.	5 ST	