



Вдохновленные 5S и методами экономичного производства, пенопластовые вставки компании Weidmüller обеспечивают эффективное и аккуратное рабочее место. Спроектированные по модульному принципу, они имеют много преимуществ и могут быть выбраны в соответствии с индивидуальными требованиями.

#### Основные данные для заказа

Заказ №	2683760000
Тип	<a href="#">TC INL THIRD 2</a>
GTIN (EAN)	4050118701883
Кол.	1 Штука

TC INL THIRD 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	50 mm	Глубина (дюймов)	1.9685 inch
Высота	446 mm	Высота (в дюймах)	17.559 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	262.6 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Пенопластовая вкладка под пассатики
-------------------	--

Ящик для инструментов

Комплектация	с инструментами
--------------	-----------------

Классификации

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		



## TC INL THIRD 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Пассатики, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клемм, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клеммы изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клеммы приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

#### Основные данные для заказа

Тип	KBZ 180	Версия
Заказ №	<a href="#">9046290000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
Кол.	1 ST	

### Кусачки-бокорезы, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клемм, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клеммы изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клеммы приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

#### Основные данные для заказа

Тип	SE HD 160	Версия
Заказ №	<a href="#">9046320000</a>	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357628	
Кол.	1 ST	



## TC INL THIRD 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары

#### Плоскогубцы для телефонного кабеля, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клемм, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клеммы изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клеммы приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

#### Основные данные для заказа

Тип	FRZ S 160	Версия
Заказ №	<a href="#">9046370000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
Кол.	1 ST	

#### Комплект торцовых ключей



Торцовый ключ из хромованадиевой стали, закаленной по всему объему, изготовлен согласно DIN ISO 2636 L (DIN 911), высококачественная обработка поверхности.

#### Основные данные для заказа

Тип	SK WSD-S 1.5-10,0	Версия
Заказ №	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
Кол.	1 ST	