

TC INL THIRD 6



Вдохновленные 5S и методами экономичного производства, пенопластовые вставки компании Weidmüller обеспечивают эффективное и аккуратное рабочее место. Спроектированные по модульному принципу, они имеют много преимуществ и могут быть выбраны в соответствии с индивидуальными требованиями.

Основные данные для заказа

Заказ №	2683840000
Тип	TC INL THIRD 6
GTIN (EAN)	4050118701951
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	50 mm
Высота	446 mm
Ширина	200 mm
Масса нетто	1259 g

Глубина (дюймов)	1.9685 inch
Высота (в дюймах)	17.559 inch
Ширина (в дюймах)	7.874 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Пенопластовая вкладка под комплект насадок
-------------------	---

Ящик для инструментов

Комплектация	с инструментами
--------------	-----------------

Классификации

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		



TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструмент для кабельных вводов Screwty®



Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

Основные данные для заказа

Тип	SCREWTY SET	Версия
Заказ №	1910000000	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436842	
Кол.	1 ST	

Инструменты для затяжки кабельных вводов



Инструмент для затяжки и разъединения кабельных вводов и аксессуаров, размер под ключ 11-36.

- Возможны затяжка и отвинчивание нескольких рядов кабельных вводов
- Отсутствует деформация кабельных вводов
- Размер под ключ от 11 до 36
- Бесступенчатая регулировка на размер под ключ
- Функция храповика: нет необходимости снимать инструмент между операциями завинчивания
- Инструмент, позволяющий работать одной рукой

Основные данные для заказа

Тип	FLECAFIX 11/24	Версия
Заказ №	9015900000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309573	
Кол.	1 ST	
Тип	FLECAFIX 24/36	Версия
Заказ №	9015980000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309597	
Кол.	1 ST	