


TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Вдохновленные 5S и методами экономичного производства, пенопластовые вставки компании Weidmüller обеспечивают эффективное и аккуратное рабочее место. Спроектированные по модульному принципу, они имеют много преимуществ и могут быть выбраны в соответствии с индивидуальными требованиями.

Основные данные для заказа

Заказ №	2683860000
Тип	TC INL THIRD 7
GTIN (EAN)	4050118701975
Кол.	1 Штука

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	50 mm	Глубина (дюймов)	1.9685 inch
Высота	446 mm	Высота (в дюймах)	17.559 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	528 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Пенопластовая вкладка под тестер
-------------------	----------------------------------

Ящик для инструментов

Комплектация	с инструментами
--------------	-----------------

Классификации

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Бесконтактный тестер магнитного поля



- Реакция на расстоянии 4 мм
- для испытаний электромагнитных клапанов, реле, катушек и контакторов
- возможно испытание всех магнитных полей
- Визуальная и звуковая индикация,
- включая функцию фонарика

Основные данные для заказа

Тип	VT M	Версия
Заказ №	2436680000	Инструменты для тестирования, Бесконтактный тестер магнитного
GTIN (EAN)	4050118450019	поля
Кол.	1 ST	

Бесконтактный индикатор напряжения



- Срабатывает при удалении от 4 мм
- посредством емкостных методов, не требующих протекания тока
- Невидимый обрыв кабеля можно выявить с отклонением в несколько миллиметров
- Определяет находящиеся под напряжением провода штепсельных розеток, кабельных барабанов, распределителей и т. д.
- Индикация: визуальная, а также визуальная и звуковая
- Включая функцию карманного фонаря для VT LCL

Основные данные для заказа

Тип	VT LCL	Версия
Заказ №	2436670000	Инструменты для тестирования, Кабелеискатель
GTIN (EAN)	4050118450033	
Кол.	1 ST	

с ЖК-дисплеем



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- С жидкокристаллическим дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Основные данные для заказа

Тип	VT DIGI PRO	Версия
Заказ №	9918870000	Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор
GTIN (EAN)	4032248405756	напряжения
Кол.	1 ST	