

IE-CCM-3P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Соединительный модуль Weidmüller полезен, если необходим ремонт или если Вы хотите удлинить поломанный монтажный кабель без наличия резервного в ограниченном пространстве.

Основные данные для заказа

Версия	Connecting module, IP68 (50 m / 24 h)
Заказ №	2685560000
Тип	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
Кол.	1 Штука

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E486077

Размеры и массы

Масса нетто	35 g
-------------	------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...105 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Количество полюсов	3	Цветовой код	черный
Основной материал корпуса	Нейлон, Стекловолокно, соотв. UL	Материал контакта	Латунь никелированная
Поверхность контакта	CuZn, никелирование	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.75 mm ²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	3.5 mm ²	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	0.75...3.5 mm ²
Вид защиты	IP68 (50 m / 24 h)		

Общие стандарты

Сертификат № (cURus)	E486077
----------------------	---------

Электрические свойства

Номинальное напряжение	600 V	Номинальный ток	20 A
------------------------	-------	-----------------	------


Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Габаритный чертеж****Разрез узла в сборе**