

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный модуль Weidmüller полезен, если необходим ремонт или если Вы хотите удлинить поломанный монтажный кабель без наличия резервного в ограниченном пространстве.

Основные данные для заказа

Версия	Connecting module, T-piece, IP68 (50 m / 24 h)
Заказ №	2685590000
Тип	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E486077

Размеры и массы

Масса нетто 35 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...105 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Количество полюсов	3	Цветовой код	черный
Основной материал корпуса	Нейлон, Стекловолокно, соотв. UL	Материал контакта	Латунь никелированная
Поверхность контакта	CuZn, никелирование	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.75 mm ²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	3.5 mm ²	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	0.75...3.5 mm ²
Вид защиты	IP68 (50 m / 24 h)		

Общие стандарты

Сертификат № (cURus) E486077

Электрические свойства


Номинальное напряжение 600 V Номинальный ток 20 A

Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Изображения

Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе

