

# Справочный листок технических данных

## IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Собранные провода IE

### Основные данные для заказа

Версия	Кабель USB, USB A, с механической блокировкой, USB A, с механической блокировкой, ПВХ, 1 м
Заказ №	<a href="#">2695980010</a>
Тип	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
Кол.	1 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Длина	1 м	Длина (в дюймах)	39.3701 inch
Масса нетто	42 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	0 °C...80 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### PB46 Общие технические данные

Поверхность контакта	Золото поверх никеля
----------------------	----------------------

### Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный
---------------	--------

### Вилка левосторонняя

Штекер левый	USB A, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, с механической блокировкой, Пластмасса, экранированный
--------------	---

### Вилка правосторонняя

Штекер правый	USB A, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, с механической блокировкой, Пластмасса, экранированный
---------------	---

### Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	4.5 mm	Цвет оболочки	черный
Сечение	2*AWG28 + 2*AWG24	Диаметр оболочки, макс.	4.7 mm
Диаметр оболочки, мин.	4.3 mm	Материал оболочки	ПВХ

## Технические данные

### Классификации

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

## Изображения

### Dimensional drawing



### Преимущество изделия

