

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Инструменты, Матрица-вставка для обжимного инструмента |
| Заказ № | 2696260000 |
| Тип | IE-TMC-PX1 |
| GTIN (EAN) | 4064675015796 |
| Кол. | 1 Штука |

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Глубина | 23.75 mm | Глубина (дюймов) | 0.935 inch |
| Длина | 23.6 mm | Длина (в дюймах) | 0.9291 inch |
| Масса нетто | 22 g | | |

Температуры

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| | |
|------------|--|
| Исполнение | для обжимного инструмента, Штыревой разъем |
|------------|--|

Описание контактов

| | | |
|---------------------------------------|----------------|---|
| Вид контакта | Литые контакты | Поперечное сечение провода, макс., AWG 22 |
| Поперечное сечение провода, мин., AWG | AWG 26 | |

Характеристики инструмента — обжим

| | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Вид/профиль обжима | Обжим с 4 выемками | настраиваемый диапазон обжима AWG | AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26 |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Обжимные контакты M12X

Обработанные прецизионные обжимные контакты для M12X

**Основные данные для заказа**

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Тип | IE-PIC-M12X-P-22/26 | Версия |
| Заказ № | 2664880000 | Контакт, без, Вилочная часть |
| GTIN (EAN) | 4050118765342 | |
| Кол. | 100 ST | |