

**IE-TMC-PX2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инстру-  
мента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов  
датчиков.

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструменты, Матрица-вставка для обжимного инструмента
Заказ №	<a href="#">2696270000</a>
Тип	IE-TMC-PX2
GTIN (EAN)	4064675015918
Кол.	1 Штука

**IE-TMC-PX2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	23.75 mm	Глубина (дюймов)	0.935 inch
Длина	23.6 mm	Длина (в дюймах)	0.9291 inch
Масса нетто	22 g		

**Температуры**

Температура монтажа

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Исполнение для обжимного инструмента, Гнездо

**Описание контактов**

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 22
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26		

**Характеристики инструмента — обжим**

Вид/профиль обжима	Обжим с 4 выемками	настраиваемый диапазон обжима AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
--------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------------------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**IE-TMC-PX2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Обжимные контакты M12X**

Обработанные прецизионные обжимные контакты для M12X



**Основные данные для заказа**

Тип	IE-PIС-M12X-S-22/26	Версия	
Заказ №	<a href="#">2673440000</a>	Контакт, без, Гнездо	
GTIN (EAN)	4050118765359		
Кол.	100 ST		