Справочный листок технических данных

STRIPPER 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изоляцией

Основные данные для заказа

Версия	Stripping and cutting tool
Заказ №	2697640000
Тип	STRIPPER 25
GTIN (EAN)	4050118873702
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-02-28T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	AM 25

Справочный листок технических данных

STRIPPER 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	157 mm	Высота (в дюймах)	6.1811 inch
Ширина	47 mm	Ширина (в дюймах)	1.8504 inch
Масса нетто	120.52 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для удаления оболочки

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Круглый кабель с ПВХ-изоляцией	Диаметр провода, макс.	25 mm
Диаметр провода, мин.	6 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	490 mm²

Классификации

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		