

WKВ 1/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, оранжевый, 41 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 42.3 mm
Заказ №	2702230000
Тип	WKВ 1/6
GTIN (EAN)	4064675023470
Кол.	40 Штука
Местное изделие	Доступно только в определенных странах

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Основные данные для заказа

Местное изделие	Доступно только в определенных странах
-----------------	--

Размеры и массы

Глубина	6.1 mm	Глубина (дюймов)	0.2402 inch
Высота	9.3 mm	Высота (в дюймах)	0.3661 inch
Ширина	42.3 mm	Ширина (в дюймах)	1.6654 inch
Масса нетто	4.52 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение
Вид монтажа	привинченный	

Общие сведения

Количество полюсов	6
--------------------	---

Параметры системы

Исполнение	Переключатель
------------	---------------

Размеры

Шаг в мм (P)	8.00 mm
--------------	---------

Расчетные данные

Номинальный ток	41 A
-----------------	------

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Цветовой код	оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		