## Справочный листок технических дан-

#### **HDC MDF 16B**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Основные данные для заказа

Заказ №	2708510000	
Тип	HDC MDF 16B	
GTIN (EAN)	4064675007210	
Кол.	1 Штука	

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты					
2010					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	55 mm	Глубина (дюймов)	2.1654 inch		
Высота	44.5 mm	Высота (в дюймах)	1.752 inch		
Ширина	119.5 mm	Ширина (в дюймах)	4.7047 inch		
Масса нетто	35 g				
Экологическое соответст	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%				
Важное примечание					
Сведения об изделии	Колебания с обеих с	STODON CMAINENIA + 2 MM MOVET FLITL	<b>КОМПЕНСИПОВЗНО</b>		
оведения об изделии	Колебания с обеих сторон, смещение $\pm~2$ мм может быть компенсировано. Колебания с одной стороны, смещение $\pm~2$ мм может быть компенсировано.				
Классификации					
ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312		
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312		
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-06		
ECLASS 9.1	27-44-02-06	ECLASS 10.0	27-44-02-06		
ECLASS 11.0	27-44-02-06	ECLASS 12.0	27-44-02-92		
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92		
ECLASS 15.0	27-44-02-92				

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **HDC MDF 16B**

### Изображения



