

## SCCB TTB 6/2



Полный набор принадлежностей в линейке трансформаторных клеммных колодок (TTB) Klippon® Connect подобран наилучшим образом, до мельчайших деталей. Это упрощает монтаж и обеспечивает соблюдение обязательных норм. Все функциональные и значимые для безопасности компоненты надежно подключены к клеммам. Это повышает надежность цепей трансформатора тока и напряжения при установке и обслуживании.

### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 30 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm
Заказ №	<a href="#">2710190000</a>
Тип	SCCB TTB 6/2
GTIN (EAN)	4050118847987
Кол.	25 Штука



## SCCB TTB 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	13.47 mm	Глубина (дюймов)	0.5303 inch
Высота	14.06 mm	Высота (в дюймах)	0.5535 inch
Ширина	16 mm	Ширина (в дюймах)	0.6299 inch
Масса нетто	2.75 g		

### Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления втычной Проверенное на взрывозащищенность Нет  
исполнение

Вид монтажа втычной

### Общие сведения

Количество полюсов 2

### Параметры системы

Исполнение Перемычка

### Размеры

Шаг в мм (P) 8.10 mm

### Расчетные данные

Номинальное напряжение 500 V Номинальный ток 30 A

### Характеристики материала

Основной материал Материал Wemid Цветовой код оранжевый  
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

### Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Изображения

