

SCCB ТТВ 6/4


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Полный набор принадлежностей в линейке трансформаторных клеммных колодок (ТТВ) Klippon® Connect подобран наилучшим образом, до мельчайших деталей. Это упрощает монтаж и обеспечивает соблюдение обязательных норм. Все функциональные и значимые для безопасности компоненты надежно подключены к клеммам. Это повышает надежность цепей трансформатора тока и напряжения при установке и обслуживании.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 30 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 8.10, Изолированный: Да, Ширина: 32.2 mm
Заказ №	2710210000
Тип	SCCB ТТВ 6/4
GTIN (EAN)	4050118848007
Кол.	25 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	13.47 mm	Глубина (дюймов)	0.5303 inch
Высота	14.06 mm	Высота (в дюймах)	0.5535 inch
Ширина	32.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.2677 inch
Масса нетто	5.6 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
Вид монтажа	втычной	исполнение	

Общие сведения

Количество полюсов 4

Параметры системы

Исполнение Перемычка

Размеры

Шаг в мм (P) 8.10 mm

Расчетные данные

Номинальное напряжение 500 V Номинальный ток 30 A

Характеристики материала

Основной материал Материал Wemid Цветовой код оранжевый

Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		