

TS ТТВ 6 ВК

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Полный набор принадлежностей в линейке трансформаторных клеммных колодок (ТТВ) Klippon® Connect подобран наилучшим образом, до мельчайших деталей. Это упрощает монтаж и обеспечивает соблюдение обязательных норм. Все функциональные и значимые для безопасности компоненты надежно подключены к клеммам. Это повышает надежность цепей трансформатора тока и напряжения при установке и обслуживании.

Основные данные для заказа

Версия	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, Глубина: 51.3 mm
Заказ №	2710520000
Тип	TS ТТВ 6 ВК
GTIN (EAN)	4050118881080
Кол.	48 Штука

TS ТТВ 6 ВК

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	51.3 mm	Глубина (дюймов)	2.0197 inch
Высота	9.4 mm	Высота (в дюймах)	0.3701 inch
Ширина	6.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.248 inch
Масса нетто	1.1 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-60 °C...85 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
Вид монтажа	Вилка	исполнение	

Общие сведения

Температурный диапазон, макс..	130 °C
--------------------------------	--------

Размеры

Глубина вставки	11.5 mm
-----------------	---------

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	черный
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Изображения



Изображения

