

**MF 10/8 MM BP WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**MultiMark MultiFit**

Для разъемов конкурирующих производителей.

Эластичное покрытие упрощает установку.

Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах.

Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт. Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time

- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

**Основные данные для заказа**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Версия     | Маркировка клеммы, 10 x 8 мм, белый |
| Заказ №    | <a href="#">2712170000</a>          |
| Тип        | MF 10/8 MM BP WS                    |
| GTIN (EAN) | 4050118749465                       |
| Кол.       | 2800 Штука                          |

**MF 10/8 MM BP WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 0.7 mm | Глубина (дюймов)  | 0.0276 inch |
| Высота      | 10 mm  | Высота (в дюймах) | 0.3937 inch |
| Ширина      | 8 mm   | Ширина (в дюймах) | 0.315 inch  |
| Масса нетто | 0.12 g |                   |             |

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -50...90 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

|                                |                          |                                |  |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| Исполнение                     | без содержания галогенов | Ширина                         | 8 mm   |
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-2                      | Температурный диапазон, макс.. | 90 °C  |
| Температурный диапазон, мин.   | -50 °C                   | Цветовой код                   | белый  |
| Галогены                       | Нет                      | Основной материал              | PC-ABS,<br>Термопластичный полиуретан (TPU)                        |
| Напечатанные символы           | пустой                   | совместимый принтер            | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Температурный диапазон вставки | -50...90 °C              |                                |  |

**Важное примечание**

Сведения об изделии Требуется внешний держатель рулона 1302920000

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**MF 10/8 MM BP WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## MF 10/8 MM BP WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип        | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Версия     |  |
| Заказ №    | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |            |  |
| Кол.       | 1 ST                       |            |  |

### THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип        | THM MMP EXT.RH             | Версия |  |
| Заказ №    | <a href="#">1302920000</a> |        |  |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |        |  |
| Кол.       | 1 ST                       |        |  |