

HDC XX5E02 00XXXDM-1000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Надежные кабели передачи данных для железной дороги. Варианты Cat 6 X и Cat 5 D обеспечивают надежную и устойчивую к помехам передачу данных для сложных условий в подвижном составе и в полосе отчуждения. Идеальный выбор при высоких механических нагрузках и для обеспечения постоянной производительностью в сложных условиях.

Основные данные для заказа

Заказ №	2712581000
Тип	HDC XX5E02 00XXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118752755
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX5E02 00XXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Длина	10 m	Длина (в дюймах)	393.7008 inch
Масса нетто	2560 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	100 m
Цвет оболочки	синий
Экранированный	Да
Галогены	Да
Изоляция	PE
Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый
Наружный диаметр	Знаки $\pm$
	Допуск 0.3 mm

Общие данные

Длина кабеля	100 m	Категория	Cat. 5e
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Степень загрязнения	2	Версия с противоположной стороны	откр.
Версия со стороны модуля	откр.		

Классификации

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		