# Справочный листок технических данных

## HDC XX6A01 OOXXXDM-1000



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

#### Основные данные для заказа

Заказ №	2712671000
Тип	HDC XX6A01 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753011
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## HDC XX6A01 OOXXXDM-1000

# Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

DOLLC

RUHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
			<u>'</u>
Длина	10 m	Длина (в дюймах)	393.7008 inch
Масса нетто	3800 g		
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без	исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1	wt%	
Технические характерист	ики кабеля		
Длина кабеля	100 m	Галогены	Нет
	·	·	

#### Общие данные

Количество полюсов	8	Длина кабеля	100 m
Категория	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	Номинальное напряжение	50 V
Номинальный ток	0.5 A	Степень загрязнения	2
Версия с противоположной стороны	откр.	Версия со стороны модуля	откр.

## Классификации

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01
ECLASS 13.0	27-06-18-01	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

Статус каталога / Изображения