

HDC XX6A01 OOXXDM-1000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Заказ №	2712671000
Тип	HDC XX6A01 OOXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753011
Кол.	1 Штука

HDC XX6A01 00XXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Длина	10 m	Длина (в дюймах)	393.7008 inch
Масса нетто	3800 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	100 m	Цвет оболочки	синий
Экранированный	Да	Галогены	Нет
Изоляция	PE		

Общие данные

Количество полюсов	8	Длина кабеля	100 m
Категория	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	Номинальное напряжение	50 V
Номинальный ток	0.5 A	Степень загрязнения	2
Версия с противоположной стороны	откр.	Версия со стороны модуля	откр.

Классификации

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		