

HDC XX6A02 OOXXXDM-1000



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Заказ №	2712681000
Тип	HDC XX6A02 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753028
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A02 OOXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Длина	10 m	Длина (в дюймах)	393.7008 inch
Масса нетто	2300 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	100 m	Цвет оболочки	зеленый
Галогены	без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-1	Изоляция	PE
Материал оболочки	Полиуретан		

Общие данные

Количество полюсов	8	Длина кабеля	100 m
Сопротивление изоляции	≥ 500 MΩ	Категория	Cat. 7 (ISO/IEC 11801)
Номинальное напряжение	100 V	Номинальный ток	0.5 A
Степень загрязнения	2	Версия с противоположной стороны	откр.
Версия со стороны модуля	откр.		

Классификации

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01
ECLASS 13.0	27-06-18-01	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		