

PRINTJET CONNECT



Принтер PrintJet CONNECT – это дальнейшее развитие нашей протестированной и проверенной серии PrintJet. Предназначенное для удовлетворения современных потребностей отрасли и сборки панелей, это устройство сочетает в себе максимальную эффективность обработки и экономичность с интеллектуальной работой в сети и полной согласованностью данных. Например, вы можете использовать имеющиеся данные непосредственно в процессе маркировки – для более эффективной работы с минимальным количеством ошибок.

Основные данные для заказа

Версия	Оборудование для печати маркировки, Метод струйной печати, 1200 DPI, MultiCard, MetalliCard
Заказ №	2715590000
Тип	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
Кол.	1 Штука

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	930 mm	Глубина (дюймов)	36.6141 inch
Высота	454 mm	Высота (в дюймах)	17.874 inch
Ширина	590 mm	Ширина (в дюймах)	23.2283 inch
Масса нетто	43693 g		

Температуры

Температура окружающей среды 18 °C...32 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6a, 6c, 7a, 7cl, 34
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

Системы нанесения надписей

Тип маркировки	MultiCard, MetalliCard	Система заправки	Картриджи с чернилами, СМΥК (синий, красный, желтый, черный)
Метод выполнения печати	Метод струйной печати	Интерфейс	USB, LAN, Wi-Fi
Программное обеспечение	M-Print® PRO	Напряжение питания	230 В перем. тока / 16 А, 115 V AC / 20 А
ОС	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Драйвер принтера	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Скорость печати	В зависимости от качества печати	Разрешение печати, макс.	1200 DPI
Входит в комплект поставки	PrintJet CONNECT, Кабель питания, Кабель USB, 1 блок DEK 5/5, 2 салфетки для очистки PrintJet, Краткое руководство пользователя, Пылезащитная крышка, 1 набор чернильных картриджей СМΥК		

Классификации

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

PrintJet CONNECT



Принадлежности и расходные материалы для PrintJet CONNECT

Основные данные для заказа

Тип	PJ CON CLEANING UNIT	Версия
Заказ №	2715700000	
GTIN (EAN)	4064675042099	
Кол.	1 ST	
Тип	PJ CON FLUID SET	Версия
Заказ №	2715650000	
GTIN (EAN)	4064675036036	
Кол.	1 ST	
Тип	PJ CON INK C	Версия
Заказ №	2715610000	
GTIN (EAN)	4064675041573	
Кол.	1 ST	
Тип	PJ CON INK K	Версия
Заказ №	2715640000	
GTIN (EAN)	4064675041887	
Кол.	1 ST	
Тип	PJ CON INK M	Версия
Заказ №	2715620000	
GTIN (EAN)	4064675042044	
Кол.	1 ST	
Тип	PJ CON INK Y	Версия
Заказ №	2715630000	
GTIN (EAN)	4064675041580	
Кол.	1 ST	
Тип	PJ CON INK SET	Версия
Заказ №	2715600000	
GTIN (EAN)	4064675041566	
Кол.	1 ST	
Тип	PJ CON SERVICE FLAP	Версия
Заказ №	2715690000	
GTIN (EAN)	4064675042082	
Кол.	1 ST	
Тип	PJ CON TEXTILE COVER	Версия
Заказ №	2715670000	
GTIN (EAN)	4064675042068	
Кол.	1 ST	
Тип	PJ CON WASTE PAD	Версия
Заказ №	2715660000	
GTIN (EAN)	4064675042051	
Кол.	1 ST	

Аксессуары

M-Print® PRO



Программное обеспечение M-Print® PRO для печати и заказа маркировочных элементов и шильдиков® представляет собой профессиональное решение на базе Windows® для печати и заказа шильдиков и маркировочных элементов Weidmüller. Данное программное обеспечение позволяет оптимизировать процесс идентификации электрического оборудования. Вы можете профессионально, быстро и просто разрабатывать и заказывать маркировочные материалы: с текстом, рамками, линиями, графикой, штрихкодами, серийными номерами и фотоснимками.

- Интегрированный каталог продукции по всем шильдикам и маркировочным элементам, включающий иллюстрации, ссылки на веб-сайт и спецификации на изделия.
- Возможность разработки маркировочных элементов и шильдиков на любом необходимом количестве уровней.
- Пользовательское форматирование отдельных текстовых символов (RTF).
- Копирование и вставка текста с учетом форматирования.
- Доступны на 20 языках, с поддержкой ЮНИКОД.
- Ввод данных в шильдики и электронные таблицы или непосредственно в Microsoft Excel.
- Создание величин; цифровых и буквенно-цифровых счетчиков и последовательностей.
- Широкий ряд форматов изображений (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif).
- Библиотека изображений, включающая символы, используемые в электротехнике.
- Возможности распределения "продукт-принтер", например, ESG 9/20 к PrintJet; MultiMark на термографический принтер
- Служба обновления через Интернет.
- Интерфейс Weidmüller Configurator (WMC)
- Мастер импортирования для ряда форматов файлов (*.txt, *.csv, *.xml и т. д.) для создания своих собственных скриптов импортирования.
- Перенос данных из систем автоматизированного проектирования (САПР).
- Постоянный предварительный просмотр печати: возможность просмотра результата даже на этапе разработки, редактирование в режиме полного соответствия (WYSIWYG).
- Поддерживаемые выходные устройства: все принтеры Weidmüller (PrintJet CONNECT, THM MultiMark и т. д.) и стандартные принтеры с драйвером Microsoft Windows®.
- Оптимальная и быстрая адаптация устройств вывода.
- Многоуровневое структурирование шильдиков и маркировочных элементов.

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	M-PRINT PRO	Версия	
Заказ №	1905490000	Программное обеспечение для печати маркировки, Программное	
GTIN (EAN)	4032248526291	обеспечение, Windows 10, Windows 11, ПО принтера	
Кол.	1 ST		