

VP HEX M25 PA6 GY



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	Заглушки, закрытый, M 25 x 1,5, 15 mm, Полиамид 6 (PA 6)
Заказ №	2715760000
Тип	VP HEX M25 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805420
Кол.	25 Штука

VP HEX M25 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	5.8 mm	Высота (в дюймах)	0.2283 inch
Ширина	28 mm	Ширина (в дюймах)	1.1024 inch
Длина	15 mm	Длина (в дюймах)	0.5906 inch
Диаметр	32 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	14 mm	Масса нетто	5.67 g

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...100 °C
---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Момент затяжки	2.5 Nm	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Нет
Нормы	in accordance with UL94 V-2	Вид защиты	IP65, IP68 – 5 бар (30 мин)
Кабельный ввод	Метрический	Основной материал	Полиамид 6 (PA 6)
Диаметр уплотнительного кольца	25.00 mm	Резьба (наружная)	M 25 x 1,5
Длина резьбы	15 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		