

VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контр-гайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	Заглушки, закрытый, М 40 x 1,5, 18 mm, Полиамид 6 (PA 6)
Заказ №	2715780000
Тип	VP HEX M40 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805437
Кол.	10 Штука

VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	8.5 mm	Высота (в дюймах)	0.3346 inch
Ширина	46 mm	Ширина (в дюймах)	1.811 inch
Длина	18 mm	Длина (в дюймах)	0.7087 inch
Диаметр	53 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	17 mm	Масса нетто	0.02 g

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...100 °C
---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Момент затяжки	6 Nm	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Нет
Нормы	in accordance with UL94 V-2	Вид защиты	IP65, IP68 – 5 бар (30 мин)
Кабельный ввод	Метрический	Основной материал	Полиамид 6 (PA 6)
Диаметр уплотнительного кольца	40.00 mm	Резьба (наружная)	M 40 x 1,5
Длина резьбы	18 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		