

TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Нержавеющая сталь — это общий термин для всех видов стали (сплавов) с высокой степенью чистоты и коррозионной стойкостью.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Клеммная рейка, Аксессуар, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), необработанный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm |
| Заказ № | 2716000000 |
| Тип | TS 35X7.5 2M/CRN 316L |
| GTIN (EAN) | 4050118769210 |
| Кол. | 40 M |

TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 7.5 mm | Глубина (дюймов) | 0.2953 inch |
| Высота | 35 mm | Высота (в дюймах) | 1.378 inch |
| Ширина | 2000 mm | Ширина (в дюймах) | 78.74 inch |
| Масса нетто | 309.63 g | | |

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Монтажная рейка

| | | | |
|--|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| Нормы | IEC 60947-7-1 | Поверхность | необработанный |
| Толщина | 1.00 mm | Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) |
| Монтажная рейка с отверстиями | Нет | Ширина прорезей | |
| Расстояние между отверстиями, межцентровое | 0 mm | Зазор между прорезями | |
| Длина прорезей | | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Изображения

