

TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Нержавеющая сталь — это общий термин для всех видов стали (сплавов) с высокой степенью чистоты и коррозионной стойкостью.

Основные данные для заказа

Версия	Клеммная рейка, Аксессуар, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), необработанный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm
Заказ №	2716000000
Тип	TS 35X7.5 2M/CRN 316L
GTIN (EAN)	4050118769210
Кол.	40 M

TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	309.63 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Монтажная рейка

Нормы	IEC 60947-7-1	Поверхность	необработанный
Толщина	1.00 mm	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Монтажная рейка с отверстиями	Нет	Ширина прорезей	
Расстояние между отверстиями, межцентровое	0 mm	Зазор между прорезями	
Длина прорезей			

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

