

**TS 35X7.5 2M/CRN 316L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Нержавеющая сталь — это общий термин для всех видов стали (сплавов) с высокой степенью чистоты и коррозионной стойкостью.

**Основные данные для заказа**

Версия	Клеммная рейка, Аксессуар, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), необработанный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm
Заказ №	<a href="#">2716000000</a>
Тип	TS 35X7.5 2M/CRN 316L
GTIN (EAN)	4050118769210
Кол.	40 M

## TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	309.63 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Монтажная рейка

Нормы	IEC 60947-7-1	Поверхность	необработанный
Толщина	1.00 mm	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Монтажная рейка с отверстиями	Нет	Ширина прорезей	
Расстояние между отверстиями, межцентровое	0 mm	Зазор между прорезями	
Длина прорезей			

## Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

