

**HDC 06B TOS 1M25 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



В наших корпусах с монтажными фланцами, изготовленных из пластика, имеются встроенные кабельный ввод и винтовой замок. Они впаяны прямо в стенку панели и, следовательно, могут использоваться без крепежного корпуса. Корпуса отличаются небольшим весом и оптимальной защитой от грязи, воды и вибрации.

**Основные данные для заказа**

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP66, IP67, во вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Винт, , Типоразмер кабельных вводов: M 25
Заказ №	<a href="#">271670000</a>
Тип	HDC 06B TOS 1M25 WMP
GTIN (EAN)	4050118803280
Кол.	1 Штука

**HDC 06B TOS 1M25 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cURus)	E223801

**Размеры и массы**

Высота	131 mm	Высота (в дюймах)	5.1575 inch
Масса нетто	122 g		

**Температуры**

Температура окружающей среды	-40 °C... 100 °C
------------------------------	------------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Габаритные размеры**

Кабельный вход	с кабельными сальниковыми вводами	Высота корпуса В	131 mm
----------------	-----------------------------------	------------------	--------

**Исполнение**

Кабельные вводы, количество	1	Типоразмер кабельных вводов	M 25
Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Верхняя часть	Крышка	без крышки
Момент затяжки	3 Nm	Количество кабельных входов сверху	1
Количество кабельных входов сбоку	1	Исполнение корпуса	Вход кабеля сверху
Исполнение затворной системы	Винт	Типоразмер установки	3
Кабельный вход	с кабельными сальниковыми вводами	Уплотнение	NBR
Цвет (RAL)	RAL 9011	BG	3
Подходит для ModuPlug®	Да		

**Кабельный ввод WMP**

Диаметр кабеля, мин.	9 mm	Диаметр кабеля, макс.	17 mm
Размер под ключ	26 mm	Типоразмер кабельных вводов	M 25

**Общие данные**

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Поверхность	необработанный
Вид защиты	IP66, IP67, во вставленном состоянии		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 06B TOS 1M25 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HDC 06B TOS 1M25 WMP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажные кронштейны



В наших корпусах с монтажными фланцами, изготовленных из пластика, имеются встроенные кабельный ввод и винтовой замок. Они впаяны прямо в стенку панели и, следовательно, могут использоваться без крепежного корпуса. Корпуса отличаются небольшим весом и оптимальной защитой от грязи, воды и вибрации.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC AF SET WM	Версия	
Заказ №	<a href="#">2716800000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: , Вид защиты:	
GTIN (EAN)	4050118803679		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC AF WM	Версия	
Заказ №	<a href="#">2716790000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: , Вид защиты:	
GTIN (EAN)	4050118803662		
Кол.	20 ST		